























11	H1502684B01	2		2	黒皱/グラファイトブラック (凹凸) /0NT00281HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
12	H1604732A01	2		1	黒平/黒色 /9005HS50	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
13	H1604741A04	2		1	黒平/黒 /9005HS50	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
14	H3001439A01	2		1	白皱/カルサイト トホワイト /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
15	H8105242A01	2		2	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
16	H8105042A02	2		1	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
17	H8105044A02	2		1	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
18	H8105046A02	2		1	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
19	H8105053A03	2		1	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
20	H8105072B03	2		1	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
21	H8105075A03	2		1	白皱/カルサイト トホワイト (凹凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

33	H8105180A05	2		1	白皱/カルサイト トホワイト /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
34	H8105181B02	2		1	白皱/カルサイ トホワイト /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
35	H8105182B01	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
36	H8105306A02	2		1	黑平/黑涂装 /9005HS50	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
37	H8106194A01	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
38	H3201672B01	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
39	H8106218A02	2		1	黑皱/グラフ ア イトブラック (凹凸) /0NT00281HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
40	H0103704A02	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
41	H0103705A02	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
42	H0103706A02	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>
43	H0103707A02	2		1	白皱/カルサイ トホワイト (凹 凸) /9NT06835HL	① 确认颜色正确 ② 确认无变形 ③ 确认挂钩处理 ④ 过丝 ⑤ 确认标识, 明细准确附带 ⑥ 确认无漏发	<input checked="" type="checkbox"/>

