


























NHC64250603-0901-散件-第三批

序号	物料号	台车号	简图	数量	颜色	检查内容
1	B06135C01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
2	H1E645A02	1		7	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
3	H1E646A02	1		6	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
4	H1H271A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
5	H1H272A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
6	H1H280B03	1		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
7	H1H282C01	1		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
8	H1H283A04	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
9	H1H285A02	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺
10	H1H286A01	1		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺

11	H1H287A01	1		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☐
12	H1H288C01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☐ ☒
13	H1H289A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☐ ☒
14	H1H290A02	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☐ ☒ ☒
15	H1H295A02	1		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☐ ☒
16	H1H472A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☐ ☒
17	H1H492A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☐ ☒
18	H1S318A02	1		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☐ ☒ ☒
19	H1S384A01	1		12	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☐ ☒ ☒
20	H1S385A01	1		9	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☐ ☒
21	H36292A03	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☐ ☒ ☒

22	H47235A02	1		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
23	H47238A01	1		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
24	H66025A01	1		1	发黑	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
25	H8305322B01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
26	H1403132A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
27	H1403133A01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
28	H1H284D01	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
29	H1401272A01	1		2	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
30	H1H296E02	1		1	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
31	H1H367A01	1		1	黄色	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒
32	H1401368A01	1		2	黑平	确认颜色正确 确认无变形 过丝无毛刺	☒ ☒ ☒